

風雅ベスト

ハーネスを着ても

風が通る

新価格



職人さんと監督さんの不満を解消!

職人さんの不満

ハーネスを服の下に着ると...

- ・簡単に脱ぎ着ができない
- ・ランヤードの取り付けが大変
- ・ハーネスの縦ベルトが活用できない

監督さんの不満

ハーネスが服で隠れるので着用が判りにくい




風雅ベストが解決



ハーネスを風雅ベストの上に着るから

- ハーネスの脱ぎ着が楽!
- ランヤードの取り付けが簡単!
- 縦ベルトのスペースが使える!
- ハーネスの着用が一目瞭然!



潰れず風を通す!
インナーパッド

超立体3D
メッシュ

強モード^{※1}で1日使える^{※2}
大容量バッテリー^{※3}
1日の実働時間以上

約9時間

モード	風速	目安可動時間
強	5.9m/s	約9時間
中	4.3m/s	約18時間
弱	3.6m/s	約30時間

※リチウムイオン充電電池FB-BT7455BK-N使用時

※1 強モード使用(風速:5.9m/s)

※2 目安可動時間約9時間

※3 バッテリー容量5,500mAh(7.4V出力時)

ズレによる風の遮断防止や取り回しにもこだわった設計

1 首元まで風が通る
ハーネス下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります

2 強力ファンユニット
背下部に2台のファンユニットを搭載。毎秒5.9m(強モード)の強い風を送り込みます

3 ショルダーストラップ
ハーネスベルトがズレて風が遮断されるのを防ぐ、面ファスナー式ショルダーストラップ

4 内側のインナーパッドの位置を面ファスナーで簡単調整

5 取り回しがしやすいコントローラーとバッテリー収納ポケット

インナーパッド
通気性抜群&高弾性&へたりにくい
超立体3Dメッシュ採用

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

サイズ参考表 (cm)

サイズ	L	LL	3L
胸囲	116	120	124
肩幅	45	47	49
着丈	66	68	70

すぐに使える便利なフルセット【L/LL/3L】

清涼ファン風雅ベストフルセット L/LL/3L

身体用清涼ファン付きベスト

- 風雅ベストがすぐに使えるフルセット
- 超立体3Dメッシュのインナーパッドで濡れずにハーネスの下に風を通す
- 強モードで1日9時間使える大容量バッテリー

※本品のサイズは、胸囲寸法を目安に普段の服サイズより1~2サイズ大きめのゆとりのあるサイズを試着してお選びください
※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください

取扱説明書



風雅ベスト L/LL/3L (FVP-AAVBWL/LL/3L)



インナーパッド (FVP-AAAPG)



ファンユニット (FV-AA18FUGB)



コントローラー (FV-AA18CUW)



バッテリー (FB-BT7455BK-N)



ACアダプター (ADP-9V20)



※ADP-9V13も使用可能



主な仕様

<付属電池>	<目安可動時間>
品番:FB-BT7455BK-N	強 約9時間(諸条件により異なります)
バッテリー容量:5,500mAh	中 約18時間(諸条件により異なります)
入力電圧/電流:DC9V/1.3A	弱 約30時間(諸条件により異なります)
出力電圧/電流:DC7.4V/最大2A	<使用環境温度>
充電時間の目安:約7時間	0℃~40℃(結露なきこと)
(ADP-9V20/ADP-9V13使用時)	

サイズ	品番	価格	JANコード	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行き	梱包単位
L	FV-AA18SEBWL	新価格 33,000円 (税込36,300円)	4 975364 265432	1,035g	吊り下げ式 紙箱	367× 230×155	4個 (4個入×1)
LL	FV-AA18SEBWL		4 975364 265449	1,040g			
3L	FV-AA18SEBW3L		4 975364 265456	1,045g			